

1. Produktbeschreibung

Verteilerschrank zur Unterputzmontage im Rohbau, aus Stahlblech verzinkt, alle sichtbaren Teile ähnlich RAL 9016, höhenverstellbar 700-850mm, einstellbare Tiefe 75-100mm, in vier verschiedenen Größen lieferbar. Vormontierte Hutschiene zur Aufnahme der Regelklemmleiste sowie Einhängeschienen zur Befestigung der EMPUR-Systemverteiler an der Rückwand. Seitenwände mit vorgestanzten Öffnungen für die Primäranschlüsse. Abnehmbare Tür mit Münzschloss, Estrichblende und Umlenkschiene. Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Der Verteilerschrank ist für den Einbau folgender EMPUR-Verteiler:

Messingverteiler 1" Version 2.0	2 bis 12 Heizkreise
Edelstahlverteiler Version 2.0	2 bis 12 Heizkreise

2. Typenübersicht

Artikelnr.	Kürzel	B	H	T	NB	NH	NT
	Schrank-Größe	Schrankbreite/Rahmenbreite	Schrankhöhe	Schranktiefe	Nischenbreite	Nischenhöhe	Nischentiefe
268140	Gr.1	520 / 574	700-850	75-100	ca. 540	ca. 710-860	ca. 85-110
268240	Gr.2	720 / 774			ca. 740		
268340	Gr.3	920 / 974			ca. 940		
268440	Gr.4	1120 / 1174			ca. 1140		

3. Einbauhinweise




Achtung!
Oberflächenempfindliche Bauteile (Bsp.: Rahmen, Blende und Tür) sind während der Bauphase **unbedingt vor Beschädigungen zu schützen**, ggf. mitgelieferte Kartongabe benutzen.

Hinweis!
Bei Reklamationen/Rückgaben **kein Versand per Paketdienst!**

Reinigung
Die Reinigung muss mit Wasser und einer neutralen Seife durchgeführt werden. Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen Tuch, sorgsames Abspülen sowie trocknen der Oberfläche. Vermeiden Sie aggressive Produkte (z.B. Lösungsmittel wie Aceton, Toluol, Ethylacetat, Trichlorethylen).
Hinweis: Substanzen wie Nagellack, Lippenstift, Lack, Tinte oder Teer können in die Oberfläche der Beschichtung eindringen und permanente Fleckenbildung verursachen.



Vorsicht Schnittgefahr!
Der Schrank kann an Ecken, Bohrungen und insbesondere Schnittkanten scharfkantig sein! Um Verletzungen zu vermeiden empfehlen wir bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.



Erstellt durch ZD

Freigegeben durch PM/QS

DB-268140-Verteilerschrank Exklusiv superflach_V2_180704

Die technischen Angaben dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und Erfahrung bei Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen Sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die neuste Auflage dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produkthanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.